



일방향 유량 조절 밸브 VFOE-LE-T-R18-Q4

Part Number: 8068734

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	R1/8
액추에이터 형태	수동
조절 부품	잠금 장치 포함 회전 손잡이
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	150 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	90 ... 150 l/min
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	PBT
조립 위치	어디든
플랫 전체 폭	13 mm
회전 능력	360° / 연속 회전 허용 불가
Operating pressure for entire temperature range	0.02 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0.2 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	2.9 ... 145 psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	240 ... 300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
클린룸 등급	ISO class 4
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	9.5 g
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PBT
기밀 씰 소재	HNBR
나사산 볼트 소재	갈바닉 스틸
Release ring 소재	PBT
정적 씰 소재	NBR