

# 연결 케이블 NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Part Number: 1585795

FESTO

선형 액추에이터 DFPI에 공압적/전기적으로 적합-...-C1V-...P,  
길이 15m.



## 자료 시트

| 특징                    | 값                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| 보호관 길이                | 15 m                            |
| 조립 위치                 | 어디든                             |
| 야외 사용                 | C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용             |
| 작동 전압 범위 DC           | 0 ... 30 V                      |
| PWIS conformity       | VDMA24364 zone III              |
| 상대 공기 습도              | 5 - 100 %<br>응축                 |
| 보호 등급                 | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4 |
| 주변 온도                 | -20 ... 60 °C                   |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -5 ... 60 °C                    |
| 전기 연결 1               | 일자 플러그, 5-핀                     |
| 전기 연결 2               | 날선, 5-선                         |
| 작동 매체                 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 작동 및 파일럿 매체 확인        | 윤활 작동 가능                        |
| 공압 연결구                | 외경 8mm 튜브용<br>외경 10mm 튜브용       |
| 최소 케이블 휨 반경           | 100 mm                          |
| 케이블 구조                | 5x0,75                          |
| 제품 중량                 | 3,750 g                         |
| 재질 사항                 | RoHS 에 승인                       |
| 도관 소재                 | PA                              |
| 보호 도관 피팅 소재           | PA                              |
| 케이블 피복 소재             | PVC                             |
| 싧 소재                  | TPE                             |