



# 각도 그립퍼 HGW-40-A

Part Number(&P): 161836

FESTO

자체-센터링, 내부 및 외부 그립퍼로 사용 가능, 40° 열림 각도,  
근접 위치 감지용 설비 포함.  
단종 예정, 2011년까지만 가능.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	40
최대 교체 정확도	0.2 mm
최대 열림 각도	40 deg
반복 정확도, 그립퍼	<= 0.04 mm
그립퍼 핑거 수량	2
작동 모드	복동
그립퍼 기능	각도
디자인 구조	레버
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	2 ... 8 bar
그립퍼의 최대 작동 주기	4 Hz
6bar에서 최소 열림 시간	60 ms
6bar에서 최소 닫힘 시간	50 ms
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	5 ... 60 °C
6 bar에서 전체 그리핑 토크, 열림	965 Ncm
6 bar에서 전체 그리핑 토크, 닫힘	880 Ncm
그립퍼 Jaw에서 최대 힘 Fz 정적	124 N
그립퍼에서 최대 토크 Mx 정적	5.7 Nm
그립퍼에서 최대 토크 My 정적	2.2 Nm
그립퍼에서 최대 토크 Mz 정적	3.6 Nm
제품 중량	720 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
커버 캡에 대한 재질 정보	POM
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 강화 양극처리
그립퍼 쥘에 대한 재질 정보	툴 강철 니켈 도금