



# Start 밸브 PVEL-H-124-HP3

Part Number: 1629207

FESTO



## 자료 시트

특징	값
시리즈	L
공칭 직경 DN	54
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액추에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
액추에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
Reset 형태	강제 명령
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 bistable
작동 압력 MPa	0 ... 5 MPa
작동 압력	0 ... 50 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	5 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
식품 안전	추가 재료 정보 참조
조립 위치	어디든
제품 중량	5,900 g
공압 연결구, 포트 3	G1/2
피스톤 슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	전조 알루미늄 합금