


**콤팩트 실린더**  
**ADN-S-20-15-A-P-A**  
 Part Number: 8091446

FESTO



**자료 시트**

| 특징   | 값   |
|--|---|
| 행정거리   | 15 mm                                     |
| 피스톤 직경   | 20 mm                                     |
| 쿠션   | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트                    |
| 조립 위치  | 어디든                                       |
| 작동 모드  | 복동  |
| 피스톤 로드 끝단  | 수 나사산                                     |
| 디자인 구조   | 피스톤<br>피스톤 로드                             |
| 위치 감지  | 근접 센서용                                    |
| 사양   | 단일 끝단 피스톤 로드                              |
| 작동 압력 MPa  | 0.06 ... 1 MPa                            |
| 작동 압력  | 0.6 ... 10 bar                            |
| 작동 매체  | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]             |
| 작동 및 파일럿 매체 확인   | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)          |
| 부식 방지 등급 KBK   | 1 - 부식 응력 수준 낮음                           |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                            |
| 주변 온도  | 0 ... 60 °C                               |
| 끝단에서 충격 에너지  | 0.2 J                                     |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 141 N                                     |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 188 N                                     |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량   | 18 g                                      |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수                                    | 6 g                                       |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량  | 65 g                                      |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량                                       | 26 g                                      |
| 마운팅 형태   | 관통 홀 포함<br>내부 (암) 나사산 포함<br>액세서리 포함<br>옵션 |
| 공압 연결구   | M5  |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인                                 |
| 커버 소재  | 아노다이징 알루미늄                                |
| 기밀 씬 소재  | NBR<br>TPE-U(PU)                          |
| 하우징 소재   | 아노다이징 알루미늄                                |
| 피스톤 로드 소재  | 고합금 강철, 부식방지                              |