



필터 조절 밸브 MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-B

Part Number: 8098265

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 직접-제어 피스톤 압력 조절기
최대 응축수 용량	16.5 ml
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
표시가능한 유니트	MPa
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 7 bar
최대 압력 히스테리시스(MPa)	0.05 MPa
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
Max. pressure hysteresis	7.25 psi
표준 공칭 유량	1,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO class 7
보관 온도	-5 ... 50 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	207 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
회전식 노브 소재	POM
스프링 소재	고합금 강철 갈바닉 스틸
필터 소재	PE
하우징 소재	PA-강화
보울 소재	PC
밸브 스템 소재	POM