



미니 슬라이드 SLS-10-10-P-A

Part Number: 170492

FESTO

정밀 볼 베어링 가이드 포함 슬림 디자인



자료 시트

특징	값
행정거리	10 mm
피스톤 직경	10 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
가이드	볼 베어링 케이지 가이드
디자인 구조	요크 피스톤 피스톤 로드 볼 케이지 가이드 슬라이드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
끝단에서 충격 에너지	0.05 Nm
최대 힘 Fy	170 N
최대 힘 Fz	170 N
최대 토크 Mx	0.6 Nm
최대 토크 My	0.6 Nm
최대 토크 Mz	0.5 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
이송 질량	44 g
제품 중량	139 g
대체 연결	제품 도면 참조
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	아노다이징 알루미늄
가이드 소재	강철
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지