

근접 센서 SMEO-8E-K-24-S6



Part Number: 171158
단종 예정 제품

FESTO

전기, 리드 접점, T-슬롯 드라이브용, 마운팅 키트 미포함, 케이블 포함, 열 저항성 디자인.

별도의 마운팅 부품 SMB-8E 필요 (파트넘버 178230)

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 예 승인
사용 설명서	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
측정된 변수	위치
측정 원리	리드 자석
주변 온도	-40 ... 120 °C
반복 정밀도	0.2 mm
스위치 출력	접점-형태
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위치-On 시간	<= 0.5 ms
스위치-Off 시간	0.03 ms
최대 스위칭 주기	500 Hz
최대 출력 전류	500 mA
최대 접촉 비율 AC	10 W
최대 접촉 비율 DC	10 W
전압 강하	0.5 V
회로 단락 보호	아니오
과부하 저항 용량	사용 불가
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결 1, 연결 타입	케이블
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2
콘넥터 배출 방향	반경방향
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 피복 소재	TPE-S
마운팅 형태	액세서리 포함
좌임 토크	0.5 Nm
조립 위치	어디든
제품 중량	40 g
하우징 색상	흑색
하우징 소재	알루미늄 TPE-U(PU) 고합금 강철, 부식방지

특징	값
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 120 °C
보호 등급	IP65 IP67
절연 전압	50 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3