


# 필터 조절 밸브 LFR-1/8-D-O-MINI-A-NPT

Part Number: 173759

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

금속 보호망 포함, 압력 게이지 없음, 필터 등급 40 μ. 자동 배수기.  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
필터 등급	40 μm
응축수 배수기	완전 자동
최대 응축수 용량	22 cm <sup>3</sup>
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	2 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	750 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	410 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC