


미니 슬라이드 DGSS-10-60-E1A

제품 번호: 8164067

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	60 mm
사이즈	10
피스톤 Ø	10 mm
완충, 완충장치, 쿠션	엘라스토머 완충장치, 양측, 스트로크 조절 불가
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	새들 피스톤 로드 슬라이드
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
최대 속도	0.5 m/s
반복 정확도	<= 0.3mm
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	ISO 14644-1에 따른 등급 6
주변 온도	-10 °C...60 °C
최종 위치 충격 에너지	0.018 J
쿠션 길이	1.5 mm
최대 힘 Fy	572 N
최대 힘 Fz	572 N
최대 토크 Mx	2.1 Nm
최대 토크 My	1.8 Nm
최대 토크 Mz	1.8 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	39 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	47 N

특징	값
가동 질량	92 g
제품 무게	222 g
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PU
가이드 소재	NBR PA 고합금강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강