


Sub-base kit
DADP-SP-G9-20-R
 Part Number: 8173535



자료 시트

특징	값
사이즈	20
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 6
주변 온도	-10 ... 60 °C
최대 정지력	300 N
최대 죄임 토크	1.5 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
제품 중량	160 g
마운팅 형태	나사산을 통해 직접 장착
재질 사항	RoHS 에 승인
고정 장치 소재	고합금 강철
씰 소재	NBR
플레이트 소재	아노다이징 알루미늄
나사 소재	강철