


센터링 슬리브  
ABAZ-G9-HD-20  
제품 번호: 8183328

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 20                                                                                                                              |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                                                                           |
| 팩 크기             | 2                                                                                                                               |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                                                                                                   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-C1-L                                                                                                                  |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 클린룸 등급           | ISO 14644-1에 따른 등급 6                                                                                                            |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                                                                                                  |
| 제품 무게            | 7.9 g                                                                                                                           |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 슬리브 소재           | 고합금강, 스테인리스                                                                                                                     |