

충격 완충기 유지대
DADP-ES-G6-16
Part Number: 1812472

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	16
조립 위치	어디든
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 정지력	500 N
최대 죄임 토크	5.9 Nm
제품 중량	70 g
마운팅 형태	관통-홀 및 센터링 슬리브 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
고정 브라켓 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징