


# Šviečiantis sandariklis MV-LD-230

Gaminio numeris: 151716

FESTO

MV- elektromagnetiniams skirstytuvams.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė  |
|---------------------------------------|--|
| Komutavimo pozicijos indikatorius     | LED  |
| Montavimo tipas                       | Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu             |
| Produkto svoris                       | 1,6 g  |
| Elektrinis pajungimas                 | Stačiakampė konstrukcija MSV<br>Pagal DIN EN 175301-803<br>B forma |
| Nominali darbinė kintama įtampa       | 230 V  |
| Atsparumas smūgiams                   | 2,5 kV   |
| Apsaugotas įžeminimas                 | Galimas  |
| Nominali galia, šviečiantis tarpiklis | 0,33 W   |
| Leistini įtampos svyravimai           | +/- 10 %   |
| Apsaugos klasė                        | IP65   |
| Aplinkos temperatūra                  | -25 ... 85 °C  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)          | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose                           |
| Užterštumo laipsnis                   | 3  |
| Informacija apie tvirtinimą           | TPE-U(PU)  |