


공압 인터페이스 CPX-GP-CPA-14

Part Number: 195712
단종 예정 제품

모듈형 전기 터미널 CPX용.
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 터미널 인터페이스	타입 12, CPA10
진단	- 솔레노이드 코일당 단선(Wire break) - 밸브의 단락 - 모듈의 저전압
최대 밸브 연수	20 ms/200 ms, 조절 가능
LED 표시	- 1 그룹 진단 - 밸브의 채널 상태
파라미터 설정	채널당 Failsafe 채널당 강제모드 채널당 아이들 모드 - 로컬 7 세그먼트 디스플레이를 통하여 단선/채널 모니터링 단락 모니터링
보호 (단락)	모듈당 내부 전자 퓨즈 보호
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 26.4 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	일반적으로 15 mA (전기 제품을 위한 공급 전원) 일반적으로 30 mA (밸브를 위한 저전압 공급)
채널당 최대 전원 공급	0,2 A
모듈당 최대 합성 전류	4 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
전기적 절연 채널? 내부 버스	밸브 출력당 내부 전자 퓨즈 보호
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	150 g
전기적 연결	필드버스
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화