

솔레노이드 밸브 MVH-5-1/8-B



Part Number: 19779

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

솔레노이드 코일 및 수동 작동, 플러그 소켓 없음.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------|----------------------------------|
| 밸브 기능 | 5/2 단동 솔레노이드 |
| 액추에이터 형태 | 전기적 |
| 폭 | 26 mm |
| 표준 공칭 유량 | 750 l/min |
| 작동 압력 MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 2 ... 10 bar |
| 디자인 구조 | 포펫 시트 |
| Reset 형태 | 기계 스프링 |
| 공칭 사이즈 | 5 mm |
| 씰링 원리 | 소프트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 수동 작동 | 누름 |
| 파일럿 형태 | 파일럿 |
| 파일럿 공급 | 내부 |
| 유량 방향 | 전환 불가 |
| 중복 | 언더랩 |
| b 값 | 0.34 |
| C 값 | 3 l/sbar |
| 최대 스위칭 주기 | 3 Hz |
| Off 스위칭 시간 | 36 ms |
| On 스위칭 시간 | 20 ms |
| 최대 긍정적 테스트 펄스, 로직 0 | 2,200 µs |
| 최대 부정적 테스트 펄스, 로직 1 | 3,700 µs |
| 특성 코일 자료 | 24 V DC: 2.5 W |
| 허용 가능 전압 파동 | +/- 10 % |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -40 ... 60 °C |
| 매체 온도 | -5 ... 50 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 230 g |
| 마운팅 형태 | PR 매니폴드 상 관통 홀 포함 옵션 |
| 파일럿 배기 포트 84 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 4 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 5 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR TPE-U(PU) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |