


원형 실린더 CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1

Part Number: 2176402

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|----------------------------------|
| 행정거리 | 50 mm |
| 피스톤 직경 | 32 mm |
| 표준에 기반 | ISO 15552 |
| 쿠션 | PPS:자체 조절 끝단 쿠셔닝 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | 0 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량 | 118 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 8.9 g |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량 | 670 g |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량 | 15.3 g |
| 마운팅 형태 | 액세서리 포함 |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 실린더 튜브 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |