


선형 드라이브 유닛 SLM-40- -KF-A

Part Number: 32786

FESTO

센터링 핀 또는 센터링 슬리브가 선형 유닛에 포함되어 있습니다.
실린더 센서 SIEN-...는 모듈형 시스템에서 주문 코드 PV, PH, NV, NH를 사용하여 주문할 수 있습니다. 별도 구매품으로 주문할 수도 있습니다.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
행정거리	10 ... 1,500 mm
피스톤 직경	40 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 충격 완충기, 가혹한 특성 곡선
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
위치 감지	근접 센서용 유도 센서용
사양	기본 디자인 중공 가이드 로드 중공 가이드 로드 및 역전 플레이트
작동 압력 MPa	0.7 MPa
작동 압력	7 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
이송 질량	5,080 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	85 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	9,550 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	85 g
공압 연결구	G1/4
커버 소재	알루미늄
씰 소재	PA TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄