



연결 케이블 NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

Part Number: 3579461

FESTO



자료 시트

특징	값
인증	c CSA us (OL)
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	60 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 타입 A
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	원형
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	각형
전기 연결 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 2, 핀/와이어 수	5
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	3
전기 연결 2, 마운팅 타입	육각 SW13을 이용한 나사 잠금
작동 전압 범위 DC	0 ... 110 V
공칭 동작 전압 DC	110 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 110 V
공칭 작동 전압, AC	110 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	1.5 kV
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	0.3 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
케이블 직경	5.9 mm
케이블 직경 공차	± 0,3 mm
케이블 구조	3x0,75
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-25 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색

특징	값
하우징 소재	TPE-U(PUR)
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
절연 소재	PP