


Standartinis cilindras DDPC-...-100- -

Gaminio numeris: 1691433

FESTO

Su bekontakčiu poslinkio keitikliu



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 2.000 mm
servo pneumatinio pozicionavimo eiga	50 ... 750 mm
Soft Stop eiga	50 ... 750 mm
Eigos sutrumpinimas galinėse padėtyse	≥ 15 mm
Mažiausia pozicionavimo eiga	3% of max. stroke Tačiau, ne daugiau kaip 10 mm
Stūmoklio diametras	100 mm
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija, pozicionavimas	Bet koks
Montavimo pozicija, Soft Stop	Bet koks
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	Skaitmeninis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams Su integruotu poslinkio kodatoriumi
Variantai	Clamping unit attached Pailgintas cilindro kotas Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas su jungu Kvadratinis stūmoklio kotas
Operating pressure MPa	≤ 1,2 MPa
Darbinis slėgis	≤ 12 bar
Operating pressure	≤ 174 psi
Darbinis slėgis, pozicionavimas / Soft Stop	4 ... 8 bar
Maksimalus eigos greitis	0,7 m/s
Minimalus eigos greitis	0,05 m/s
Tipinis trumpos eigos pozicionavimo laikas, horizontalus	0,80/1,32 s
Tipinis ilgos eigos pozicionavimo laikas, horizontalus	0,95/1,10 s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	5 V
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Rasos taško temperatūra 10°C žemiau aplinkos arba terpės temperatūros
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L

Savybės	Reikšmė
Maksimalus trikdantis magnetinis laukas	10KA/m at a distance of 100 mm
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	2,5 Nm
Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi	≤ 3 Nm
Maksimali apkrova, horizontali	450 kg
Maksimali apkrova, vertikali	150 kg
Minimali apkrova, horizontali	32 kg
Minimali apkrova, vertikali	32 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	4.418 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4.712 N
Judanti masė 0 mm eigos	994 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	31 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	4.330 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	95 g
Išėjimo signalas	Analogas
Pasikartojimo tikslumas ± mm	0,5 mm
Maksimali kontroliuojama galia, eiga pirmyn	4.241 N
Maksimali kontroliuojama galia, eiga atgal	3.976 N
Tipinė trinties jėga	160 N
Pakartojimo tikslumas, Soft Stop vidurinė padėtis	+/- 2 mm
Elektrinė jungtis, atskaitymo sistema	8-poliai
Kabelio ilgis	1,5 m
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	FPM NBR TPE-U(PU)
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material screws	Plienas
Material sensor cover	Aliuminis
Material sensor head	POM
Material connector housing	PBT
Material cylinder barrel	Aliuminio liejinys