



서비스 유니트 조합 MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Part Number(&P): 530213

FESTO

필터, 압력 조절기, 윤활기 및 벽면 마운팅 플레이트로 구성. 7 bar 최대 출력 압력, 40 µm 필터, 압력 게이지 포함, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 우측에서 좌측.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기 표준 필터 표준 오일-분무 윤활기
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	1 ... 7 bar
입력 압력 1	1.5 ... 18 bar
표준 공칭 유량	4,700 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2