

진공 발생기



VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

Part Number: 532641

★ 핵심 제품군

이젝터 펄스 및 내장형 솔레노이드 밸브. 표준, 높은 흡착 유량, 폭 14 mm, 플러그 콘넥터와 개방형 소음기를 갖는 T형상.

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.95 mm
격자 치수	14 mm
디자인, 소음기	열림
조립 위치	어디든
배출기 특성	표준 높은 흡입 체적
수동 작동	누름
내장된 기능	이젝터 펄스 밸브, 공압 전기적 on-off 밸브 개방 소음기
디자인 구조	T-형태
밸브 기능	2/2
최대 흡입율시 작동 압력	5 bar
작동 압력	2 ... 8 bar
공칭 작동 압력	6 bar
대기상태에서 최대 흡입율	40.5 l/min
공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임	0.67 s
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
전력 소모	1.2 W
정격 사용 시간	100 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 50 °C
공칭 작동 전압에서의 소음도	72 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	63 g
전기 연결	플러그
마운팅 형태	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 3	개방 소음기
진공 연결	QS-6
연결 나사산 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징 처리
재질 사항	RoHS 예 승인
씰 소재	NBR
리시버 노즐 소재	POM
하우징 소재	PA-강화 POM-강화
소음기 소재	PE
나사 소재	강철
트랜스미터 노즐 소재	전조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금