



후드 VMPA-KMS-H

Part Number: 533198

FESTO

밸브 터미널 MPA-S에 멀티-핀 플러그 연결용.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	DIN 41652
연결 주기	50
제품 중량	71 g
전기 연결	플러그/소켓
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	25
전기 연결 1, 마운팅 타입	3x M3 screws
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 기술	크림프 접점
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압, AC	3 V
서지 강도	1 kV
케이블 직경	6 ... 12 mm
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA
하우징 색상	회색
유니언 너트 소재	PA
씰 소재	CR NBR
전기 접점 소재	금 도금 구리 합금