


# Tiesinė sraigtinė pavara DGE-18- -SP

Gaminio numeris: 193745  
Nebetiekiamas produktas


FESTO

Electromechanical linear axis with spindle

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	18
Eigos rezervas	6,5 mm
Veleno skersmuo	8 mm
Veleno žingsnis	4 mm/U
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis Kreipiamosios didelei apkrovai
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis Su velenu
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Maksimalus greitis	0,2 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,02 mm
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Maks. Pavaros sukimo momentas	0,1 Nm
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	40 N
Didž. perstūmimo jėga Fx	140 N
Tuščios eigos momentas	0,04 Nm
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,00405 kgcm <sup>2</sup>
Padavimo konstanta	4 mm/U
Material of end caps	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of moment compensator	Aliuminio liejinys anoduotas
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cover tape	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Ritininio guolio plienas padengtas corrotec
Material spindle nut	Ritininio guolio plienas
Material spindle	Ritininio guolio plienas