



윤활기 MS12-LOE-G-U

Part Number: 537156

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	1,500 cm ³
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	1 ... 16 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	400 l/min
표준 공칭 유량	20,000 ... 22,000 l/min
작동 매체	공기 품질 등급 5:7:- DIN ISO 8573-1에 따름
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	0 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	6,500 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	내부
공압 연결구, 포트 2	내부
커버 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금