



클램핑 유니트 KEC-16-S

Part Number: 538242

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 방향 포함형 클램핑 형태	양쪽 끝단 스프링으로 클램핑, 압축공기로 해제
안전 기능	직선 이동 정지
성능 레벨 (PL)	Kat. 1, PLc
작동 압력	3.8 ... 8 bar
최대 허용 시험 압력	10 bar
최소 해제 압력	3.8 bar
클램프될 원형 재질	16 mm
인증	IFA
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 머신 가이드라인에 대응
인증서 발행 부서	IFA 1504155
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
주변 온도	-10 ... 60 °C
정적 유지력	1,300 N
제품 중량	1,860 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함
릴리스 연결부, 클램핑 유니트	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	고합금 강철
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
클램프 조 소재	툴 강철
피스톤 소재	전조 알루미늄 합금