


측정값 변환기 DADE-MVC-010

Part Number: 542117

FESTO

표준 실린더 DNCI 및 DDPC로부터 아날로그 값으로 센서 신호를 전환



자료 시트

특징	값
진단 기능	LED를 통한 디스플레이
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	예
극성 보호	SPS 플러그 S1 용
반복 정확도	최소 ±0.1 mm
아날로그 출력	0 - 10 V EN 61131-2 에 대응
전원공급 필요사항	안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV)
디바운스 시간, 입력	3 ms
공칭 동작 전압 DC	24 V
논리 회로 전압용 전원 차단 버퍼	10 ms
잉여 리플	4 Vss
공칭 작동 전압에서 전류 소모	20 ... 30 mA
허용 가능 전압 파동	+/- 25 %
인증	RCM Mark
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	0 ... 55 °C
제품 중량	128 g
선형 에러, FS	0.2 %
특성 곡선, 출력	EN 61131-2 에 대응
입력 특성	EN 61131-2 에 대응
입력 논리 회로	PNP (Positive-스위칭)
스위칭 로직, 출력	PNP (Positive-스위칭)
전기적 연결, 측정 시스템	M12 플러그 소켓 8-핀
전기적 연결, SPS	M12 플러그 8-핀
마운팅 형태	관통 홀 포함
하우징 소재	PBT-강화