


Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Part Number(&P): 542968

FESTO

미니 슬라이드의 구성, 정밀하고 컴팩트, 빠른 사이클 타임. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.

위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	Pick&Place 1.0
유효부하	0 ... 2 kg
드라이브 유닛, Z 축	SLT-10
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Z 축	0 ... 80 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	SLT-16
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Y 축	0 ... 150 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm