


원형 실린더 DSNU-5/16"-3"-P-A

Part Number: 546396

FESTO

DIN ISO 6432 기반 위치 감지 마운팅 옵션, 추가 마운팅 부품 포함 또는 미포함. 유연한 끝단 쿠션 링.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---------------------------------|
| 행정거리 | 3" |
| 피스톤 직경 | 5/16" |
| 피스톤 로드 나사산 | 6-32 UNC-2A |
| 표준에 기반 | ISO 6432 |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 피스톤 로드 끝단 | 수 나사산 |
| 디자인 구조 | 피스톤 피스톤 로드 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 사양 | 단일 끝단 피스톤 로드 |
| 작동 압력 MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | 1 ... 10 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 용력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -4 ... 176 °F |
| 끝단에서 충격 에너지 | 0.0221 ft-lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 5.1 lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 6.8 lbf |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량 | 0.265 oz |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수 | 0.035 oz |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량 | 1.22 oz |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량 | 0.085 oz |
| 마운팅 형태 | 액세서리 포함 |
| 공압 연결구 | 10-32 UNF-2B |
| 커버 소재 | 전조 알루미늄 합금 |
| 씰 소재 | NBR TPE-U(PU) |
| 피스톤 로드 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 실린더 튜브 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |