



원형 실린더 DSNU-2 1/2"- -PPV-A

Part Number: 548541

FESTO

DIN ISO 6431 기반, 위치 감지 마운팅 옵션, 추가 마운팅 부품 포함 또는 미포함. 조절 가능한 끝단 쿠션
근접 스위치의 위치 감지용 최소 행정거리 0.04 인치 필요.

예시 표시



자료 시트

특징	값
행정거리	0.4 ... 20 "
피스톤 직경	2 1/2"
피스톤 로드 나사산	5/8-18 UNF-2A
표준에 기반	ISO 6431
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
조립 위치	어디든
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-4 ... 176 °F
끝단에서 충격 에너지	0.9588 ft-lbf
쿠션 길이	0.83 "
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	336.38 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	374.06 lbf
0 mm 행정거리의 이송 질량	16.191 oz
10 mm 행정거리 당 추가 중량	0.882 oz
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	3/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 튜브 소재	고합금 강철, 부식방지