



표준 실린더 DNGZK-2 1/2"- -PPV-A

Part Number(&P): 549963

FESTO

ISO 15552 기반, NF E 49 003.1 및 UNI 10 290, 근접 센서용,
트루니언 마운팅 및 양끝단에서 조절가능 끝단-포지션 쿠션.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
Old part no. 13000680



자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 2,000 mm
피스톤 직경	2 1/2"
피스톤 로드 나사산	UNF5/8-18
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
쿠션	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
조립 위치	어디든
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	0.6 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
쿠션 길이	23 mm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	1,682 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	1,870 N
10 mm 행정거리 당 추가 중량	60 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	2,765 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	NPT3/8-18
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금