


서보 모터 EMMS-AS-140-S-HS-RM

Part Number: 550132

단종 예정 제품

기어 유닛 미포함

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 주변 온도 | -10 ... 40 °C |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 90 % |
| 표준에 따름 | IEC 60034 |
| 절연 보호 등급 | F |
| EN 60034-1에 따른 비율 등급(Rating class) | S1 |
| 온도 모니터링 | PTC 레지스터 |
| 보호 등급 | IP54 |
| 전기 콘넥터 시스템 | 플러그 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 인증 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 공칭 전압 DC | 565 V |
| 권선 스위치 Type | 내부의 스타 |
| 자극쌍의 수 | 6 |
| 정지 토크 | 11.32 Nm |
| 공칭 토크 | 9.55 Nm |
| 첨두 토크 | 25.6 Nm |
| 공칭 회전 속도 | 2,600 1/min |
| 최대 속도 | 3,060 1/min |
| 공칭 모터 전력 | 2,600 W |
| 공칭 모터 전류 | 4.4 A |
| 첨두 전류 | 15 A |
| 모터 상수 | 2.166 Nm/A |
| 상간전압 상수 (U-V, V-W, U-W) | 130.69 mVmin |
| 상 - 상 권선 저항 | 3.39 Ohm |
| 상 - 상 권선 인덕턴스 | 20.5 mH |
| 전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트 | 8.189 kgcm ² |
| 제품 중량 | 9,600 g |
| 허용 가능 축 방향 샤프트 부하 | 200 N |
| 허용 가능 반경 방향 샤프트 부하 | 780 N |
| 축 위치 센서 | 절대형 멀티 턴 엔코더 |
| 로터리 위치 엔코더 인터페이스 | EnDat 22 |
| 회전 위치 엔코더 측정 원리 | 유도형 |
| Rotor 위치 엔코더 트리거 | 19 Bit |
| MTTF, 하위 컴포넌트 | 76 년, 로터리 위치 엔코더 |
| MTTFd, 하위 컴포넌트 | 152 년, 로터리 위치 엔코더 |
| Energy efficiency | ENEFF (CN) / Class 2 |