



Apvalus cilindras DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ

Gaminio numeris: 5217245

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 125 mm |
| Stūmoklio diametras | 16 mm |
| Stūmoklio koto sriegis | M6 |
| Dempferiavimas | PPS: savaime susireguliuojantis demferavimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Operating pressure MPa | 0,08 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0,8 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Švaros klasė | ISO class 6 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 12 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 103,7 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 120,6 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 18,3 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 2 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 48,9 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 4,8 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material cylinder barrel | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |