



Elektromagnetinis skirstytuvas MHA3-MS1H-3/20-3-K

Gaminio numeris: 525157

FESTO

atskiras skirstytuvas, greito persijungimo, su kabeliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	14 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	200 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	3 mm
Tinklelio matmuo	19 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	280 Hz
Išjungimo laikas	2,8 ms
Ijungimo laikas	2,3 ms
Išjungimo laiko tolerancija	+10%/-50%
Ijungimo laiko tolerancija	+10%/-30%
Perjungimo valdymas virš 1 Hz	0,2 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: žemos srovės fazė: 1,6 W, aukštos srovės fazė: 6,5 W
Leistini įtampų svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	susijus su junginėjimo dažniu
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	120 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Ant PR kolektoriaus
Pneumatinė jungtis, 11	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinė jungtis, 33	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR

Savybės	Reikšmė
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvaskalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota