


콤팩트 실린더 ADN-2 1/2"-2 1/2"-A-P-A

Part Number: 557144

FESTO

ISO 21287에 따름, 위치 감지용 자석 및 피스톤 로드 수 나사산 포함



자료 시트

특징	값
행정거리	2.5 "
피스톤 직경	2 1/2"
피스톤 로드 나사산	1/2-20 UNF-2A
표준에 기반	ISO 21287
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 프로파일 몸체
위치 감지	근접 센서용
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-4 ... 176 °F
끝단에서 충격 에너지	0.959 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	393.416 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	420.393 lbf
0 mm 행정거리의 이송 질량	6.372 oz
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	2.089 oz
0 mm 행정거리 당 기본 중량	25.559 oz
10 mm 행정거리 당 추가 중량	0.566 oz
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함 옵션
공압 연결구	1/8 NPT
플랜지 나사 소재	강철
커버 소재	아노다이징 알루미늄
기밀 씬 소재	TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 강철
실린더 튜브 소재	아노다이징 알루미늄 합금