


센서 인터페이스 CASM-S-D3-R7

Part Number: 558387

FESTO



자료 시트

특징	값
진단 기능	LED를 통한 디스플레이
조립 위치	어디든
전원공급 필요사항	안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV)
공칭 동작 전압 DC	24 V
전력 중단 버퍼	10 ms
잉여 리플	4 Vss
공칭 작동 전압에서 전류 소모	40 - 50 mA
허용 가능 전압 파동	+/- 25 %
인증	RCM Mark
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
DIN/IEC 68, parts 2 - 82 에 따른 연속 충격 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
보호 등급	IP67 Push-in 슬리브 QS-5/8
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가혹도 레벨 2에 따른 시험을 거침
주변 온도	0 ... 55 °C
제품 중량	128 g
전기적 연결, 측정 시스템	M12 플러그 소켓 8-핀
제어 인터페이스 전기적 연결	플러그 M9 5-핀
제어 인터페이스	디지털 소켓 스트립, 5.08 mm 격자 설정이 필요함
마운팅 형태	관통 홀 포함
하우징 소재	PBT-강화