


표준 실린더 DSNU-25-50-PPS

Part Number: 559252
단종 예정 제품

FESTO

자체-조절 공압 끝단 위치 쿠셔닝 포함
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
행정거리	50 mm
피스톤 직경	25 mm
피스톤 로드 나사산	M10x1,25
쿠션	PPS: 자체 조절 끝단 쿠셔닝
조립 위치	어디든
표준에 따름	CETOP RP 52 P ISO 6432
피스톤 로드 끝단	수 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 실린더 몸체
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	1 ... 10 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - Moderate corrosion stress
주변 온도	-20 ... 80 °C
끝단에서 충격 에너지	0.3 J
쿠션 길이	17 mm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	247.4 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	294.5 N
0 mm 행정거리의 이송 질량	71 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	11 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	238 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	6 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 투명 양극처리
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
실린더 몸체에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지