


Manipuliavimo modulis HSP-12-AS

Gaminio numeris: 533605

FESTO

Variantas su guoliais ir velenu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Y eiga	52 ... 68 mm
Z eiga	20 ... 30 mm
Z eiga, darbinė eiga	15 mm
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių. Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Kreipiamosios bėgelis Vertikalus
Konstrukcija	Pavaros velenėlis Kreipiamoji valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamoji
Minimalus ciklo laikas	0,6 s
Kartojimo tikslumas	±0,01 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas ant pavaros veleno	1,25 Nm
Maksimali ašinė jėga ant pavaros veleno	18 N
Maksimalus dinaminis momentas Mx	1,1 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	5 Nm
Maksimalus dinaminis momentas My	1,1 Nm
Maksimalus statinis momentas My	5 Nm
Maksimalus dinaminis momentas Mz	1,1 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	5 Nm
Didžiausia leistina apkrova	0,5 kg
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	45 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
Produkto svoris	1.800 g
Priekinės dalies montavimas	Su kiauryme
Montavimo tipas	Su kiauryme Su veržlėmis
Material sub-base	Aliuminio liejinys
Material cross-guide	Termiškai apdirbtas plienas
Material side components	Aliuminio liejinys