


분기 모듈 MS9-FRM-G-VS

Part Number: 564145

FESTO

유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------------|
| 사이즈 | 9 |
| 시리즈 | MS |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 분기 모듈 |
| 작동 압력 | 0 ... 20 bar |
| 작동 전압 범위 AC | 0 ... 250 V |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 125 V |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 유효 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 1,000 g |
| 마운팅 형태 | 전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1 |
| 공압 연결구, 포트 4 | G1 |
| 커버 소재 | PA-강화 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 마운팅 브라켓 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |
| 모듈 연결 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |