


선형 드라이브 DGC-40- -HD-

Part Number: 567549

FESTO

요청시 다른 행정거리가능. 부하치 특성은 카탈로그(PDF) 페이지에서 참고.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
행정거리	1 ... 3,500 mm
피스톤 직경	40 mm
쿠션	충격 완충기, 가속한 특성 곡선 충격 완충기, 부드러운 특성 곡선
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
위치 감지	근접 센서용
사양	보호형 recirculating 볼 베어링 가이드 추가 슬라이드, 표준형으로 좌측 추가 슬라이드, 표준형으로 우측
작동 압력 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
작동 압력	1.5 ... 8 bar
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-:]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
이송 질량	6.178 kg
0 mm 행정거리의 이송 질량	20.469 kg
10 mm 행정거리 당 추가 중량	0.199 kg
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)