



# 모터 케이블 NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4

Part Number: 571907

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	DIN 47100 EN 61984
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 축
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	렌치잠금: SW14
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 축
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
케이블 길이	15 m
케이블 특성	로봇용
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 60 mm
케이블 직경	5.9 mm
케이블 구조	4x0,34 차폐
공칭 도선 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	0 ... 40 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	TPE-U(PUR)
씰 소재	NBR
절연 소재	TPE-E