


# Manipuliavimo modulis HSW-10-AP-SD

Gaminio numeris: 540223

FESTO

"Paimti ir padėti" modulis detalių perkėlimui 90° kampu, su apsauginiu dangčiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	9 ... 15 mm
Dydis	10
Maksimali tiesinė eiga prie 90° pasvirimo kampo	90/90 mm
Z eiga	80 ... 100 mm
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių. Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	linijinė krepiamoji su sukimosi guoliais Posūkio pavara valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Minimalus ciklo laikas	0,6 s
Kartojimo tikslumas, galinė padėtis	+/- 0,02 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas Mx	0,6 Nm
Maksimalus momentas My	0,6 Nm
Maksimalus momentas Mz	0,6 Nm
Didžiausia leistina apkrova	0,5 kg
Maksimali išvystoma jėga Y kryptimi	30 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 N
Produkto svoris	1.350 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvove
Pneumatinis pajungimas	M3
Material stops	aukštai legiruotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material spring pressure piece	aukštai legiruotas plienas
Material sub-base	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bracket	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cross-guide	Terminiškai apdirbtas plienas
Material swivel lever	Grūdintas plienas poliruotas
Material slotted guide plate	Grūdintas plienas kietas (užgrūdintas)
Material sensor rail	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bar	Aliuminio liejinys anoduotas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas