



일방향 유량 조절 밸브 VFOH-LE-A-G18-Q4

Part Number: 578797

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	G1/8
액추에이터 형태	수동
조절 부품	외부 육각
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	180 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	103 ... 188 l/min
주변 온도	0 ... 150 °C
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 150 °C
매체 온도	0 ... 150 °C
공칭 조임 토크	3 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
제품 중량	23 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	FPM
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금
Release ring 소재	다이어프램 밸브
조정 나사 소재	고합금 강철, 부식방지
회전 피팅 소재	황동
	니켈 도금