



연결 케이블 NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Part Number: 8001374

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결	25-핀 플러그 일자형 Sub-D / Sub-D
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	25
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	25
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 2개 4-40 UNC
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 2, 핀/와이어 수	25
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	25
전기 연결 2, 마운팅 타입	나사 2개 4-40 UNC
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
케이블 길이	1 m
케이블 특성	표준
케이블 직경	7 mm
케이블 구조	차폐
보호 등급	IP40
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	0 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 색상	회색