


연결 케이블 NEBV-

Part Number: 8003577

FESTO



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
추가 기능	홀딩전류 감소 보호 회로
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
연결 주기	50
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓 소켓, 가는 타입
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형 각형
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 ZC, 태핑 나사 연결 패턴 ZC, 미터 나사 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2 25 4 44
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도 원형
전기 연결 2, 연결 타입	케이블 플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형 각형
전기 연결 2, 연결 기술	연결 패턴 ZB, 태핑 나사 M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드 끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	2 25 3 44
작동 전압 범위 DC	0 ... 230 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 230 V
케이블 길이	0.5 ... 30 m
케이블 특성	표준 Suitable for energy chains
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions

특징	값
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
케이블 피복 소재	PVC TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색