


Servovariklis EMMS-AS-140-S-HS-RSB

Gaminio numeris: 550133
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Be reduktoriaus.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-10 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Atitinka standartus	IEC 60034
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Matavimo klasė pagal EN 60034-1	S1
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Apsaugos klasė	IP54
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nominali nuolatinė įtampa	565 V
Apvijų jungimo tipas	Žvaigždė viduje
Number of pole pairs	6
Sustojimo momentas	11,32 Nm
Nominalus momentas	9,55 Nm
Maksimalus momentas	25,6 Nm
Nominalus pasisukimo greitis	2.600 1/min
Maksimalus greitis	3.060 1/min
Nominali variklio galia	2.600 W
Nominali variklio srovė	4,4 A
Maksimali srovė	15 A
Variklio konstanta	2,166 Nm/A
Voltage constant, phase-to-phase	130,69 mV/min
Apvijų varža, fazė- fazė	3,39 Ohm
Apvijų induktyvumas, fazė- fazė	20,5 mH
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	9,271 kgcm ²
Produkto svoris	10.400 g
Leidžiama ašinė veleno apkrova	200 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	780 N
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Absolute single turn encoder
Rotary position encoder interface	EnDat 22
Rotary position encoder measuring principle	Induktyvinis
Rotoriaus padėties jutiklio signalas	18 Bit
Stabdžio laikymo momentas	18 Nm

Savybės	Reikšmė
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Galios sunaudojimas, stabdys	15,6 W
Stabdžio masės inercijos momentas	1,082 kgcm ²
Switching cycles, holding brake	5 million idle actuations (without work of friction!)
MTTF, subcomponent	76 years, rotary position encoder 4469 years, holding brake
MTTFd, subcomponent	152 years, rotary position encoder
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2