



솔레노이드 밸브

VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L

Part Number: 8034974

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 배기
액츄에이터 형태	전기적
폭	52 mm
표준 공칭 유량	2,800 l/min
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
인증	c UL us - Recognized (OL)
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 NEMA 4
격자 치수	59 mm
배기 기능	유량 조절 가능 스로틀 플레이트를 통해 개별 서브 베이스를 통해
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 5599-2
수동 작동	누름
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	어디든
신호 상태 표시	LED
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 1 MPa
파일럿 압력	3 ... 10 bar
밸브 유량	3,600 l/min
개별 서브 베이스 밸브용 유량	3,200 l/min
공압으로 링크된 밸브의 유량	2,800 l/min
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	23 ms
정격 사용 시간	100 %
최대 긍정적 테스트 펄스, 로직 0	1,000 μ s
최대 부정적 테스트 펄스, 로직 1	3,500 μ s
솔레노이드 코일 당 공칭 분리 전류	165 mA 최대 30 ms까지
전류 감소 회로 포함 공칭 전류	35 mA, 30 ms 후
특성 코일 자료	24 V DC: 4.6 W
서지 강도	2.5 kV
오염 등급	3
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음

특징	값
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	780 g
전기 연결	Plug-in ISO 5599-2에 따름
마운팅 형태	서브-베이스 상
외부 파일럿 공압 포트 12/14	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
파일럿 배기 포트 82/84	옵션 표준에 따라 덕트 아님 덕트
공압 연결구, 포트 1	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 2	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 3	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 4	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
공압 연결구, 포트 5	ISO 5599-2에 따른 연결 플레이트 사이즈 2
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	FPM HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트 PA
나사 소재	갈바닉 스틸