


무동력 가이드 축
ELFA-KF-80- -
 Part Number: 8037971



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	50 ... 8,500 mm
사이즈	80
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
정격 사용 시간	100 %
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
2차 단면 관성모멘트 Iy	257.18E+03 mm ⁴
2차 단면 관성모멘트 Iz	913.66E+03 mm ⁴
최대 힘 Fy	2,500 N
최대 힘 Fz	3,050 N
최대 아이들링(idling) 변위 저항	12 N
최대 토크 Mx	36 Nm
최대 토크 My	228 Nm
최대 토크 Mz	228 Nm
운행 간격, 거리 의존	1,000 km
슬라이드 중량	1,610 g
추가 슬라이드 중량	1,610 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	3,740 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	49 g
마운팅 형태	액세서리 포함
프로파일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 테이프 소재	스테인리스 스틸 스트립
가이드 슬라이드 소재	압력 증강 기능
가이드 레일 소재	압력 증강 기능
슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징