

Kompaktiškas cilindras ADNGF-1 5/8"-3/4"-P-A

Gaminio numeris: 557244

FESTO

Pagal ISO 21287, su slydimo kreipiančiosiomis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,75 "
Stūmoklio diametras	1 5/8"
Paremtas standartu	ISO 21287
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas su jungu
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,516 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	154,219 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	169,506 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	5,806 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	1,593 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	15,222 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,602 oz
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT
Material of flange screw	Plienas
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	NBR
Material of dynamic seals	TPE-U(PU)
Material end plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy