

# Tiesinė pavara DFPI-250- -ND2P-E-P


Gaminio numeris: 564832

FESTO

su integruotu kelio matavimo jutikliu.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	250
Flanšo skylės modelis	F10 F14
Eiga	40 ... 990 mm
Eigos rezervas	4 mm
Stūmoklio diametras	250 mm
Paremtas standartu	DIN 3358
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Skirtas naudoti lauke	C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams Su integruotu poslinkio kodatoriumi
Matavimo metodas: poslinkio enkoderis	Potenciometras
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimali nuolatinė darbo įtampa (DC)	15 V
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	c T4 X
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	c T120°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 % Kondensavimas
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 Sumontuotas pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	28.698 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	29.452 N
Oro sąnaudos grąžinimui 10 mm eigai	3,3482 l

Savybės	Reikšmė
Oro sąnaudos išstūmimui 10 mm eigai	3,4361 l
Judanti masė 0 mm eigos	7.059 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	325 g
Matavimo sistemos papildomas svoris kas 10 mm	2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	22.569 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	87 g
Nejautrios zonos dydis	0 ... 10 %
Didžiausias linijos ilgis	30 m
Elektrinis pajungimas	3-poliai Tiesus kištukas / įsukamas gnybtas
Montavimo tipas	Flanšas pagal DIN 3358
Pneumatinis pajungimas	pagal išorę vamzdeliui, 8mm išorinio skersmens
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Padengtas aliuminiu Tapytas
Medžiagos informacija, žemesnis tarpiklis	Padengtas aliuminiu Tapytas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis